


Aksialni sklop EAMM-A-R27-57A

Številka dela: 1133403

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	26 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	10000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	0.355 kgmm ²
Prenosljivi navor	1.6 Nm
Teža izdelka	170 g
Koda vmesnika aktuatorja	R27
Koda vmesnika Motor In	57 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS