


Blažilnik DYSR-12-12-Y5-T

Številka dela: 1138643

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Hod	12 mm
Blaženje	možnost nastavitve
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	3 m/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.2 s
Čas ponastavitve pri min. temperaturi okolice	1 s
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Dolžina blaženja	12 mm
Največja omejevalna sila	900 N
Največja poraba energije na hod	10.8 J
Največja poraba energije na uro	60000 J
Največja preostala energija	0.05 J
Ponastavitvena sila	4.5 N
Min. sila vstavljanja	38 N
Teža izdelka	120 g
Masni razpon	90 kg
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	jeklo, pocinkano
Material batnice	visoko legirano jeklo