


Blažilnik DYSR-25-40-Y5

Številka dela: 1138648

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Hod	40 mm
Blaženje	možnost nastavitve
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	3 m/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.4 s
Čas ponastavitve pri min. temperaturi okolice	3 s
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Dolžina blaženja	40 mm
Največja omejevalna sila	4000 N
Največja poraba energije na hod	160 J
Največja poraba energije na uro	220000 J
Največja preostala energija	0.8 J
Ponastavitvena sila	12.5 N
Min. sila vstavljanja	155 N
Teža izdelka	715 g
Masni razpon	400 kg
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	jeklo, pocinkano
Material batnice	visoko legirano jeklo, poboljšano