

Zavorni valj DYHR-20-50-Y5

Številka dela: 1155693

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Hod	50 mm
Blaženje	možnost nastavitve
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	0.3 m/s
Hitrost pomika naprej	0.2 mm/s...100 mm/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	1 s
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 °C...80 °C
Največja omejevalna sila	2500 N
Največja poraba energije na hod	125 J
Največja poraba energije na uro	140000 J
Najmanjša moč pomika naprej	250 N
Največja moč pomika naprej	2500 N
Največja preostala energija	0.32 J
Ponastavitvena sila	9 N
Teža izdelka	440 g
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	jeklo pocinkano
Material batnice	poboljšano visoko legirano jeklo