

Zavorni valj DYHR-25-40-Y5

Številka dela: 1155694

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Hod	40 mm
Blaženje	možnost nastavitve
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	0.3 m/s
Hitrost pomika naprej	0.2 mm/s...100 mm/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.8 s
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 °C...80 °C
Največja omejevalna sila	4000 N
Največja poraba energije na hod	160 J
Največja poraba energije na uro	150000 J
Najmanjša moč pomika naprej	400 N
Največja moč pomika naprej	4000 N
Največja preostala energija	0.8 J
Ponastavitvena sila	12.5 N
Teža izdelka	720 g
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	jeklo pocinkano
Material batnice	poboljšano visoko legirano jeklo