

Manometer PAGL-HP3-63-60-G14

Številka dela: 1166938

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza	0 bar...60 bar 0 MPa...6 MPa 0 psi...870 psi
V skladu s standardom	EN 837-1
Nazivna velikost manometra	63
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu. conA 1 (ATEX) conA 2 (ATEX) conA 21 (ATEX) conA 22 (ATEX)
Konstruktivna zgradba	manometer z Bourdonovo cevjo
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	brez acetilena brez kisika
Delovni tlak	0 MPa...6 MPa 0 bar...60 bar 0 psi...870 psi
Faktor izmenične obremenitve	0.66
Razred merilne natančnosti	1,6
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura skladiščenja	-40 °C...70 °C
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Položaj priključitve	hrbta strani, na sredini
Pnevmatični priključek	G1/4
Materiali v stiku z medijem	medenina
Material čepa za privitje	Medenina
Material ohišja	jeklo
Material opazovalnega okenca	PS
Barva ohišja	srebrna

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	80 g
Številčnica	Trojna merilna lestvica MPa (zunaj) bar (zunaj) psi (znotraj)