

Protipovratni ventil H-3/8-B

Številka dela: 11690

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	Protipovratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Način pritrditve	privijačenje
Delovni tlak	0.04 MPa...1.2 MPa 0.4 bar...12 bar
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Material ohišja	Aluminijasta zlitina, eloksirana
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Položaj vgradnje	poljubno
Normalni nazivni pretok 1->2 (6-5)	2000 l/min
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Največji pritezni moment	20 Nm
Teža izdelka	34 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR