



Magnetni ventil MVH-5-1/4-L-B-VI

Številka dela: 117427

FESTO

z magnetno tuljavo in s pomožnim ročnim vklopom, brez vtičnice.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen
Obratovalni tlak	3 ... 10 bar
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm, naoljen ali nenaoljen
Priključek krmilnega zraka 12	G1/4
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 11	G1/4
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS