

Spojni vtični priključek KSV6-PK-6

Številka dela: 117945

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	5.3 mm
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø cevi 8 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS