

Blažilnik DYEF-M8-Y1

Številka dela: 1179834

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|---|
| Velikost | M8 |
| Hod | 1.3 mm |
| Blaženje | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh brez kovinskega fiksnega omejevalnika |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Zaznavanje položaja | brez |
| Največja hitrost naleta | 0.8 m/s |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | 0 °C...60 °C |
| Dolžina blaženja | 1.3 mm |
| Največja poraba energije na hod | 0.12 J |
| Teža izdelka | 14 g |
| Način pritrditve | s protimatico |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material tesnil | NBR |
| Material ohišja | visoko legirano jeklo |