

Sklopka EAMD-32-32-16-16X20

Številka dela: 1184858

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	16 mm
Premer nosilca 2	16 mm
Velikost	32
Nazivna dolžina	32 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	14.5 kgmm ²
Prenosljivi navor	12.5 Nm
Teža izdelka	123 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS