

# L natični priključek LCN-1/8-PK-6

Številka dela: 11957

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nazivni premer                                | 4.9 mm                                                         |
| Vrsta tesnila na čepu za privitje             | tesnilni obroč                                                 |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.95 bar...10 bar                                             |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 2 – zmerna korozijska obremenitev                              |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Temperatura okolice                           | 0 °C...60 °C                                                   |
| Pnevmatični priključek 1                      | Zunanji navoj G1/8                                             |
| Pnevmatični priključek 2                      | za zunanji Ø cevi 8 mm                                         |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                |
| Material ohišja                               | Aluminij<br>cinkova tlačna litina                              |