


Aksialni sklop EAMM-A-D19-40A

Številka dela: 1199152

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	42.7 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	10000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	0.28 kgmm ²
Prenosljivi navor	1.1 Nm
Teža izdelka	110 g
Koda vmesnika aktuatorja	D19
Koda vmesnika Motor In	40 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS