


Paralelni sklop EAMM-U-50-D32-42A-78-S1

Številka dela: 1202312

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Položaj vgradnje	poljubno
Prestavno razmerje	1:1
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	12.1 kgmm ²
Pogonski navor v prostem teku	0.01 Nm
Prenosljivi navor	1 Nm
Teža izdelka	630 g
Koda vmesnika aktuatorja	D32B
Koda vmesnika Motor In	42A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS