

Magnetni ventil


JMUH-5/2-D-2C-VI

Številka dela: 120359

FESTO

za ventilski otok

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen
Širina	54 mm
Obratovalni tlak	-0,9 ... 16 bar
Konstruktivska zgradba	Drsnik bata
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	13,5 mm
Princip tesnenja	mehak
Pomožni ročni vklop	Tipalni
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	povraten
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 50 µm filtriran, naoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 50 µm
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča velikost 2 po ISO 5599-1
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča velikost 2 po ISO 5599-1
Pnevmatični priključek 3	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 4	Priključna plošča velikost 2 po ISO 5599-1
Pnevmatični priključek 5	Priključna plošča