

Cev iz umetne mase PU-9-SW

Številka dela: 12134

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	11.6 mm
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	76 mm
Notranji Ø	9 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-35 °C...60 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.056 kg/m
Pnevmatični priključek	za notranji Ø vtičnega priključka 9 mm s pokrivno matico
Barva	črna
Trdota po Shoru	A 91 +/-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	TPE-U (PU)