

# Sklopka EAMC-30-35-8-11

Številka dela: 123042

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost              |
|---------------------------|-----------------------|
| Premer nosilca 1          | 8 mm                  |
| Premer nosilca 2          | 11 mm                 |
| Velikost                  | 30                    |
| Nazivna dolžina           | 35 mm                 |
| Položaj vgradnje          | poljubno              |
| Največja vrtilna hitrost  | 8000 1/min            |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C        |
| Relativna zračna vlažnost | 0-95 %                |
| Temperatura okolice       | -25 °C...60 °C        |
| Masni vztrajnostni moment | 6.1 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosljivi navor         | 8.2 Nm                |
| Teža izdelka              | 45 g                  |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS       |