

# Sklopka EAMC-30-35-8-12

Številka dela: 123043

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	8 mm
Premer nosilca 2	12 mm
Velikost	30
Nazivna dolžina	35 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	6.1 kgmm <sup>2</sup>
Prenosljivi navor	8.2 Nm
Teža izdelka	45 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS