

# Magnetna tuljava MSN1G-24DC-OD

Številka dela: 123060

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Najkrajši pritezni čas	10 ms
Trajanje vklopa	100%
Karakteristike tuljave	24 V DC: 2,5 W
Dovoljena nihanja napetosti	-15 %/+10 %
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)
Skladnost z LABS	VDMA24364-C1-L
Temperatura medija	-10 °C...50 °C
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 °C...50 °C
Teža izdelka	80 g
Električni priključek	3-polni Oblika A v skladu s standardom DIN EN 175301-803
Način pritrditve	vpetje z držalno spono z opremo
Material ohišja	PA
Material vtičnih kontaktov	Jeklo
Material navitja	baker