

# Magnetna tuljava MSN1W-110AC-OD

Številka dela: 123061

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Najkrajši pritezni čas	10 ms
Trajanje vklopa	100%
Faktor moči $\cos \{\phi\}$	0.7
Karakteristike tuljave	110 V AC: 50 Hz, pritezna moč 7,5 VA, držalna moč 5,0 VA 110 V AC: 60 Hz, pritezna moč 5,0 VA, držalna moč 3,7 VA 120 V AC: 60 Hz, pritezna moč 5,0 VA, držalna moč 3,7 VA
Dovoljena nihanja napetosti	pri 50 Hz $\pm 10\%$ pri 60 Hz od -10 do +20 %
Pomorska klasifikacija	glej certifikat
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Pristojni organ za izdajo certifikata	DNV-TAA000032X
Skladnost z LABS	VDMA24364-C1-L
Temperatura medija	-10 °C...50 °C
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 °C...50 °C
Teža izdelka	80 g
Električni priključek	3-polni Oblika A v skladu s standardom DIN EN 175301-803
Način pritrditve	vpetje z držalno spono z opremo
Material ohišja	PA
Material vtičnih kontaktov	Jeklo
Material navitja	baker