

Sklopka
EAMC-30-32-6-14
Številka dela: 1233256

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	6 mm
Premer nosilca 2	14 mm
Velikost	30
Nazivna dolžina	32 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	5.87 kgmm ²
Prenosljivi navor	6.5 Nm
Teža izdelka	48 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS