


Priključna plošča VABS-C8-12XB-QX-B

Številka dela: 1236025

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna širina	12 mm
Največje število ventilskih mest	1
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Največji pritezni moment za pritrditev ventila	0.48 Nm...0.72 Nm
Največji pritezni moment pri stenski montaži	1.3 Nm
Teža izdelka	15 g
Priključek za krmilni zrak 12/14	pripravljen za vložek
Pnevmatični priključek 1	pripravljen za vložek
Pnevmatični priključek 3	pripravljen za vložek
Pnevmatični priključek 5	pripravljen za vložek
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Ojačan PA