


Pulzni ventil

VZWE-E-M22C-M-G212-620-H

Številka dela: 1281702
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	Kotna izvedba Membranski ventil
Način vklopa	električni
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	fiksno privit z navojem
Priključek procesnega ventila 1	G2 1/2
Priključek procesnega ventila 2	G2 1/2
Imenska velikost	62 mm
Ventil	2/2 zaprt monostabilen
Pomožni ročni vklop	brez
Smer pretoka	ni reverzibilen
Medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Diferenčni tlak	0,35 bar
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Tlak medija	0,35 ... 8 bar
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Pretok Kv	95 m ³ /h
Čas preklopa vključen	≤ 30 ms
Čas preklopa izključen	≤ 100 ms
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Številka materiala ohišja	EN AC-47100D
Material, tesnilo	NBR
Material, vijaki	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala, vijak	1.4301
Material, sidrna cev	visokolegirano jeklo
Material, membrana	NBR-PA
Masa izdelka	3.100 g
Vrsta zaščite	IP65
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
Maks. pritezni moment priključnega navoja	350 Nm