



Magnetni ventil

MFHE-3-3/8

Številka dela: 12908

FESTO

Vklopni ventil za počasno naraščanje tlaka, s pomožnim ročnim vklopom.
Magnetna tuljava in vtičnica nista vključena v obseg dobave.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Smer pretoka	ni reverzibilen
Princip tesnenja	mehak
Funkcija izpuha	ni dušen
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta krmiljenja	neposredno
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Normalni imenski pretok	2.100 l/min
Čas preklopa izključen	94 ms
Čas preklopa vključen	20 ms
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-5 ... 40 °C
Način pritrditve	s skožno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Pnevmatični priključek 3	G3/8
Imenska velikost	9 mm