

# Vtični priključek CRQS-6-4

Številka dela: 130651

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                      | standardna                                                                   |
| Nazivni premer                                | 2.4 mm                                                                       |
| Položaj vgradnje                              | poljubno                                                                     |
| Zasnova                                       | ravna oblika                                                                 |
| Velikost posode                               | 1                                                                            |
| Konstruktivna zgradba                         | princip Push-Pull                                                            |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi            |
| Napotek glede delovnega tlaka                 | Voda: največ 0,6 MPa pri največ 50 °C                                        |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]<br>Voda (tekoča, brez ledu) |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem                                                   |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 4 – zelo močna korozijska obremenitev                                        |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Primerno za živila                            | Glej razširjene informacije o materialu.                                     |
| Temperatura okolice                           | -15 °C...120 °C                                                              |
| Teža izdelka                                  | 11 g                                                                         |
| Uporabni kabli                                | PFAN                                                                         |
| Pnevmatični priključek 1                      | za gibko cev z zunanjim Ø 6 mm                                               |
| Pnevmatični priključek 2                      | za zunanji Ø cevi 4 mm                                                       |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                              |
| Material ohišja                               | visoko legirano nerjavno jeklo                                               |
| Material sprostilnega obroča                  | visoko legirano nerjavno jeklo                                               |
| Material tesnila gibke cevi                   | FPM                                                                          |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi     | visoko legirano nerjavno jeklo                                               |
| Material podpornega obroča                    | visoko legirano nerjavno jeklo                                               |