

**Zapirni čep**  
**QSC-6H-100**  
Številka dela: 130700

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                                    | Vrednost                                                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                      | standardna                                                                  |
| Položaj vgradnje                              | poljubno                                                                    |
| Zasnova                                       | slepi čep                                                                   |
| Velikost posode                               | 100                                                                         |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi           |
| Od temperature odvisen delovni tlak           | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi         |
| Napotek glede delovnega tlaka                 | Voda: največ 0,6 MPa pri največ 50 °C                                       |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Voda (tekoča, brez ledu) |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem                                                  |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev                                            |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Razred čistih prostorov                       | Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča  |
| Temperatura okolice                           | -10 °C...80 °C                                                              |
| Teža izdelka                                  | 0.5 g                                                                       |
| Pnevmatični priključek 1                      | Vtična tulka, Ø 6 mm                                                        |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                             |
| Material ohišja                               | PBT                                                                         |