

T-vtično navojni priključek QSTL-B-1/4-6-20

Številka dela: 130982
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Obračanje za 360°, zunanji navoj z zunanjim šestrobom.
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	3,2 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Premaz
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	20
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	12 Nm
Masa izdelka	18,5 g
Število izhodov	2
Število napajalnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj R1/4
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 6 mm
Barva sprostitvenega obroča	modra
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PBT
Podatki o materialu sprostitvenega obroča	POM
Informacije o materialu tesnila cevi	NBR
Podatki o materialu segmenta letve za cevi	visokolegirano jeklo, nerjavno