

Prijemalo z mehom DHEB-8-E-U-E-P

Številka dela: 1320831

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	8
Hod meha	3.5 mm
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti	8 mm
Največji prijemalni premer	11 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	enosmerno delovanje zaprt
Funkcija prijemala	prilagodljiva
Konstruktivna zgradba	kontrakcijska membrana prisilno vodeno zaporedje gibanja
Vodilo	osnovno vodilo
Zaznavanje položaja	brez
Delovni tlak	5 bar...8 bar
Ponastavitveni tlak	1 bar
Največja delovna frekvenca vpenjala	4 Hz
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	10 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	5 °C...60 °C
Srednji interval zamenjave za meh	0.5 mio. cik. del.
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev	0.08 kg
Teža izdelka	16 g
Način pritrditve	z zunanjim navojem s protimatico izbirno:
Pnevmatični priključek	M3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material meha	EPDM
Material ohišja	Aluminij eloksiran

