


# Aksialni sklop EAMM-A-D32-57A-S1

Številka dela: 1322181

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	52 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Prenosljivi navor	6.5 Nm
Teža izdelka	270 g
Koda vmesnika aktuatorja	D32
Koda vmesnika Motor In	57 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS