


Aksialni sklop EAMM-A-D40-55A-S1

Številka dela: 1322182

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	50.7 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	5.87 kgmm ²
Prenosljivi navor	12.5 Nm
Teža izdelka	350 g
Koda vmesnika aktuatorja	D40
Koda vmesnika Motor In	55 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS