

# Precizijski dušilni ventil GRPO-10-PK-3

Številka dela: 13229

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost  |
|---|---|
| Ventilska funkcija  | dušilna funkcija  |
| Pnevmatični priključek 1  | PK-3  |
| Pnevmatični priključek 2  | PK-3  |
| Način upravljanja   | ročno   |
| Element za nastavljanje   | vrtljivi gumb s številčnico                                       |
| Način pritrditve  | pritrnitev na sprednjo ploščo                                     |
| Normalni nazivni pretok v smeri dušilke                                       | 3.8 l/min   |
| Delovni tlak  | 0 bar...8 bar   |
| Temperatura okolice   | -10 °C...50 °C  |
| Material ohišja   | Ojačan PA   |
| Položaj vgradnje  | poljubno  |
| Delovni tlak od 2 proti 1   | 0 bar...0.5 bar   |
| Normalni nazivni pretok v smeri dušilke od 0,1->0 MPa (1->0 bar, 14,5->0 psi) | 1.65 l/min  |
| Normalni pretok v smeri dušilke 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)              | 5.2 l/min   |
| Delovni medij   | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [5:4:3]<br>Inertni plini |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                                      | delovanje z oljenjem ni mogoče                                    |
| Skladnost z LABS  | VDMA24364 – cona III  |
| Temperatura medija  | -10 °C...50 °C  |
| Teža izdelka  | 48 g  |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS   |
| Material tesnil   | NBR<br>PVC  |
| Material držala   | gnetna aluminijeva zlitina  |
| Material PK-priključkov   | gnetna aluminijeva zlitina<br>medenina                            |
| Material vijakov  | jeklo   |