


# Zapirni čep NPQP-P-S8

Številka dela: 132584

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2013.



## Podatkovni list

| Značilnost                                   | Vrednost   |
|--|--|
| Velikost                                     | Standarden   |
| Konstruktivna zgradba                        | Princip potisni/povleci                              |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 10 bar                                     |
| Delovni medij                                | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]              |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij    | Možno obratovanje z naoljevanjem                     |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK         | 4  |
| Temperatura okolice                          | -20 ... 60 °C  |
| Masa izdelka                                 | 1 g  |
| Pnevmatični priključek 1                     | Manšeta vtiča QS-8                                   |
| Opomba o materialu                           | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS<br>Ustreza RoHS |
| Informacije o materialu ohišja               | PP   |
| Podatki o materialu segmenta letve za cevi   | visokolegirano jeklo, nerjavno                       |