

# Vložek QSPKG18-10

Številka dela: 132650

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Nazivni premer	6.7 mm
Vrsta tesnila na čepu za pritvje	O-obroč
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	ravna oblika
Velikost posode	10
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Teža izdelka	8.1 g
Način pritrditve	Pritrdilna igla
Pnevmatični priključek 1	vožek 18 mm
Pnevmatični priključek 2	za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Barva sprostilnega obroča	modra
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Ojačan PA
Material sprostilnega obroča	POM
Material tesnila gibke cevi	NBR
Material segmenta za vpenjanje gibke cevi	visoko legirano nerjavno jeklo