


Vpenjalni modul EV-15/63-4

Številka dela: 13290

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	4 mm
Vpenjalna površina	15 x 63
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	enosmerno delovanje
Delovni tlak	0.2 MPa...0.6 MPa 2 bar...6 bar 29 psi...87 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, so izključene iz uporabe. Izjema so vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-20 °C...40 °C
Teža izdelka	65 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek	M5
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material membrane	TPE-U (PU)