

Vložek QSPLLKG10-1/4-U

Številka dela: 132929

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | Mini |
| Nazivni premer | 3.3 mm |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Zasnova | L-oblika, dolga dolžina |
| Velikost posode | 10 |
| Konstruktivna zgradba | princip Push-Pull |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Pomorska klasifikacija | glej certifikat |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -5 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 3.2 g |
| Način pritrditve | Pritrdilna igla |
| Pnevmatični priključek 1 | vložek 10 mm |
| Pnevmatični priključek 2 | za zunanji Ø gibke cevi 1/4" |
| Temperatura okolice v stopinjah Fahrenheita | 23 °F...140 °F |
| Barva sprostilnega obroča | siva |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material ohišja | Ojačan PA |
| Material sprostilnega obroča | POM |
| Material tesnila gibke cevi | NBR |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi | visoko legirano nerjavno jeklo |