

# Vtično-navojni priključek NPQP-D-R38-Q12-FD-P10

Številka dela: 133049

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Nazivni premer	7.2 mm
Zasnova	ravna oblika
Velikost posode	10
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:...]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Teža izdelka	12 g
Način pritrditve	zunanjí šestrob SW22
Pnevmatični priključek 1	zunanjí navoj R3/8
Pnevmatični priključek 2	za gibko cev z zunanjim $\varnothing$ 12 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PP
Material segmenta za vpenjanje gibke cevi	visoko legirano nerjavno jeklo