

**Y vtična vez**  
**NPQP-Y-Q8-E-FD-P10**  
Številka dela: 133121

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                                    | Vrednost                                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                      | standardna                                                              |
| Nazivni premer                                | 5.7 mm                                                                  |
| Zasnova                                       | Y-oblika                                                                |
| Velikost posode                               | 10                                                                      |
| Konstruktivna zgradba                         | princip Push-Pull                                                       |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.45 MPa<br>-0.95 bar...4.5 bar<br>-13.775 psi...65.25 psi |
| Od temperature odvisen delovni tlak           | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi       |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]                        |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem                                              |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 4 – zelo močna korozijska obremenitev                                   |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364 – cona III                                                    |
| Primerno za živila                            | Glej razširjene informacije o materialu.                                |
| Temperatura okolice                           | -20 °C...60 °C                                                          |
| Teža izdelka                                  | 13 g                                                                    |
| Pnevmatični priključek 1                      | za zunanji Ø gibke cevi 8 mm                                            |
| Pnevmatični priključek 2                      | za zunanji Ø cevi 8 mm                                                  |
| Barva sprostilnega obroča                     | prozorna bela                                                           |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                         |
| Material ohišja                               | PP                                                                      |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi     | visoko legirano nerjavno jeklo                                          |