

L vtični priključek NPQP-L-R18-Q8-FD

Številka dela: 133161

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Nazivni premer	4.7 mm
Zasnova	L-oblika
Velikost posode	1
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...0.45 MPa -0.95 bar...4.5 bar -13.775 psi...65.25 psi
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Teža izdelka	7 g
Način pritrditve	zunanjí šestrob SW14
Pnevmatični priključek 1	zunanjí navoj R1/8
Pnevmatični priključek 2	za zunanji Ø cevi 8 mm
Barva sprostilnega obroča	prozorna bela
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PP
Material segmenta za vpenjanje gibke cevi	visoko legirano nerjavno jeklo