

L vtični priključek NPQP-L-R14-Q10-FD

Številka dela: 133164

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Nazivni premer	5.7 mm
Zasnova	L-oblika
Velikost posode	1
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Teža izdelka	12 g
Način pritrditve	Zunanji šestkotnik SW17
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj R1/4
Pnevmatični priključek 2	za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PP
Material segmenta za vpenjanje gibke cevi	visoko legirano nerjavno jeklo