

Zatič gredi EAMB-24-9-15X21-16X20

Številka dela: 1344642

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	15 mm
Premer nosilca 2	16 mm
Velikost	80
Nazivna dolžina	21 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	3.1 kgmm ²
Prenosljivi navor	29 Nm
Teža izdelka	72 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS