

Vpenjalna tulka EAMH-50-5-C13.6-P

Številka dela: 1354092

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	0.39 kgmm ²
Teža izdelka	20 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS