

Vpenjalna tulka EAMH-60-6.35-C18.1-P

Številka dela: 1354096

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	60
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	1.56 kgmm ²
Teža izdelka	43 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS