

# Vpenjalna tulka EAMH-86-11-C27.3-P

Številka dela: 1354101

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	86
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	5000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	10.1 kgmm <sup>2</sup>
Teža izdelka	119 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS