

**Protiležaj**  
**EAMG-U1-50**  
Številka dela: 1354281

**FESTO**



**Podatkovni list**

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	20 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS