

**Viličasta glava
CRSG-M20X1,5**
Številka dela: 13572

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M20x1,5
Položaj vgradnje	poljubno
Na podlagi standarda	ISO 8140
Navojni priključek	Notranji navoj M20x1,5
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Največ. obremenitev	9 kN
Teža izdelka	757.8 g
Material viličaste glave	visoko legirano jeklo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material sornika	visoko legirano jeklo
Material matice	visoko legirano jeklo
Material varovalke	visoko legirano jeklo