

Večkratna vtična vez KM-22-B

Številka dela: 13694

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	4 mm
Velikost posode	1
Delovni tlak	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Najv. priključkov	22
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø cevi 3 mm za gibko cev z zunanjim Ø 4 mm za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS