

Prosti tek
FLSR-25-L
Številka dela: 13778

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Smer vrtenja	tek v levo
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4.95 Nm
Teža izdelka	500 g
Material ohišja	Aluminijeva litina
Material tulke	cementirno jeklo
Material gredi	cementirno jeklo