


Sklopka EAMD-67-51-32-32X32-U

Številka dela: 1379269

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	32 mm
Premer nosilca 2	32 mm
Velikost	67
Nazivna dolžina	51 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	4500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	374 kgmm ²
Prenosljivi navor	192 Nm
Teža izdelka	717 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS