

Vakuumsko sesalo VAS-100-1/4-SI-B

Številka dela: 1386376

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine sesala	3.5 mm
Nazivni premer	4 mm
Premer priseska	100 mm
Prostornina priseska	33.5 cm ³
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Oblika priseska	okroglo, ploščato
Delovni tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-40 °C...200 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	464 N
Teža izdelka	116 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	G1/4
Barva	transparentna
Trdota po Shoru	60 +/- 5
Material čepa za privitje	gnetna aluminijeva zlitina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	VMQ (silikon)