



Vakuumsko sesalo VASB-75-1/4-PUR-B

Številka dela: 1396064

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine sesala	15.5 mm
Nazivni premer	4 mm
Premer priseska	75 mm
Prostornina priseska	65.5 cm ³
Učinkoviti premer sesala	67.4 mm
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Oblika priseska	okrogli meh, 1,5-delni
Delovni tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	250 N
Teža izdelka	90 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	G1/4
Barva	modra
Trdota po Shoru	60 +/- 5
Material čepa za privitje	Cinkova tlačna litina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	PUR